

# PDU| Bâti de prises, SCHUKO



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec des prises Schuko.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

230 V, 16 A

Montage horizontal ou vertical

Câble de raccordement 2 m avec fiche SCHUKO/UTE

Conforme à la norme DIN 57620, VDE 0620

Hauteur utile 1 U

Bâti de prises SCHUKO

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Aluminium; Polyamide

**Couleur:** Gris

**Type de produit:** Bâti de prises

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de prise | Nombre de prises | Sorties commutées | Tension CA | Fonction | Quantité par colis |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------------|
| 60110-207           | SCHUKO        | 12               | Oui               | 230V       |          | 1                  |

| Référence catalogue | Type de prise | Nombre de prises | Sorties commutées | Tension CA | Fonction                                                             | Quantité par colis |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 60110-202           | SCHUKO        | 9                | Non               | 230V       |                                                                      | 1                  |
| 60110-266           | SCHUKO        | 6                | Non               | 230V       | Parasurtenseur, Filtre d'antiparasitage                              | 1                  |
| 60110-203           | SCHUKO        | 12               | Non               | 230V       |                                                                      | 1                  |
| 60110-204           | SCHUKO        | 15               | Non               | 230V       |                                                                      | 1                  |
| 60110-205           | SCHUKO        | 19               | Non               | 230V       |                                                                      | 1                  |
| 60110-217           | SCHUKO        | 6                | Non               | 230V       | Protection de courant de défaut, Protection contre les surintensités | 1                  |
| 60110-201           | SCHUKO        | 4                | Non               | 230V       |                                                                      | 1                  |
| 60110-206           | SCHUKO        | 8                | Oui               | 230V       |                                                                      | 1                  |
| 60110-208           | SCHUKO        | 15               | Oui               | 230V       |                                                                      | 1                  |
| 60110-216           | SCHUKO        | 6                | Non               | 230V       | Protection de courant de défaut                                      | 1                  |
| 60110-209           | SCHUKO        | 19               | Oui               | 230V       |                                                                      | 1                  |
| 60110-210           | SCHUKO        | 8                | Non               | 230V       | Parasurtenseur                                                       | 1                  |
| 60110-211           | SCHUKO        | 9                | Non               | 230V       | Parasurtenseur                                                       | 1                  |
| 60110-214           | SCHUKO        | 7                | Non               | 230V       | Filtre d'antiparasitage                                              | 1                  |
| 60110-200           | SCHUKO        | 3                | Non               | 230V       |                                                                      | 1                  |
| 60110-212           | SCHUKO        | 6                | Non               | 230V       | Protection contre les surintensités                                  | 1                  |

Table 2/2

| Référence catalogue | Profondeur | Finition | Longueur |
|---------------------|------------|----------|----------|
| 60110-207           | 44mm       | Anodisé  | 947.5mm  |
| 60110-202           | 44mm       | Anodisé  | 438.5mm  |
| 60110-266           | 44mm       | Anodisé  | 438.5mm  |
| 60110-203           | 44mm       | Anodisé  | 947.5mm  |
| 60110-204           | 44mm       | Anodisé  | 1202mm   |
| 60110-205           | 44mm       | Anodisé  | 1753mm   |
| 60110-217           | 88mm       | Anodisé  | 438.5mm  |
| 60110-201           | 44mm       | Anodisé  | 210mm    |

| Référence catalogue | Profondeur | Finition | Longueur |
|---------------------|------------|----------|----------|
| 60110-206           | 44mm       | Anodisé  | 438.5mm  |
| 60110-208           | 44mm       | Anodisé  | 1202mm   |
| 60110-216           | 88mm       | Anodisé  | 438.5mm  |
| 60110-209           | 44mm       | Anodisé  | 1753mm   |
| 60110-210           | 44mm       | Anodisé  | 438.5mm  |
| 60110-211           | 44mm       | Anodisé  | 947.5mm  |
| 60110-214           | 44mm       | Anodisé  | 438.5mm  |
| 60110-200           | 44mm       | Anodisé  | 184mm    |
| 60110-212           | 75mm       | Anodisé  | 438.5mm  |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre pour montage vertical à commander séparément

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE