

Varistar CP Cadres Enjoliveurs



Le cadre enjoliveur s'adapte parfaitement au Varistar CP sans porte frontale. Il dissimule tout le câblage sur les côtés de la baie, ce qui simplifie l'acheminement des câbles et le montage des équipements pour un processus d'installation plus efficace tout en améliorant l'aspect de la baie.

FONCTIONS

Dissimule le câblage à côté du support de face 19", simplifiant ainsi l'acheminement du câblage et le montage des équipements pour un processus d'installation plus efficace

Facilite l'accès aux composants internes de la baie grâce à des faces à charnières ou amovibles, simplifiant ainsi l'entretien ou les réparations

Améliore la fonctionnalité, l'aspect, et la durabilité des baies Varistar CP sans porte

Peut être monté à l'avant et/ou à l'arrière

SPÉCIFICATIONS

- Charge statique:** 400kgf
- Type de produit:** Cadre baie/bâti
- Matériau:** Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Couleur
21630-311	33U	1600mm	600mm	19" Plane Integrated	1	Gris foncé
21630-920	47U	2200mm	800mm	Cadre pivotant	1	Gris foncé
21630-924	38U	1800mm	800mm	Montants coulissants 19"	1	Gris foncé
21630-309	24U	1200mm	600mm	19" Plane Integrated	1	Gris foncé
21630-314	47U	2200mm	600mm	19" Plane Integrated	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Couleur
21630-926	47U	2200mm	800mm	Montants coulissants 19"	1	Gris foncé
21630-919	42U	2000mm	800mm	Cadre pivotant	1	Gris foncé
21630-313	42U	2000mm	600mm	19" Plane Integrated	1	Gris foncé
21630-310	29U	1400mm	600mm	19" Plane Integrated	1	Gris foncé
21630-918	38U	1800mm	800mm	Cadre pivotant	1	Gris foncé
21630-925	42U	2000mm	800mm	Montants coulissants 19"	1	Gris foncé
21630-312	38U	1800mm	600mm	19" Plane Integrated	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type
21630-311	RAL 7021	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur
21630-920	RAL 7021	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur
21630-924	RAL 7021	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur
21630-309	RAL 7021	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur
21630-314	RAL 7021	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur
21630-926	RAL 7021	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur
21630-919	RAL 7021	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur
21630-313	RAL 7021	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur
21630-310	RAL 7021	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur
21630-918	RAL 7021	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur
21630-925	RAL 7021	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur
21630-312	RAL 7021	Revêtement poudré	Cadre enjoliveur

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le cadre enjoliveur facilite l'accès aux composants internes de la baie grâce à des faces à charnières ou amovibles, ce qui simplifie l'entretien ou les réparations. Il s'agit d'un complément essentiel à toute baie électronique sans porte frontale, en particulier pour les équipements de test automatisés, car il améliore la fonctionnalité, l'aspect et la durabilité.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE