

# Shunt de puissance tressé plat, 600 mm<sup>2</sup>, 450 mm

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

### PBC600X450



### CERTIFICATIONS

---



### FONCTIONS

---

Idéal pour la liaison transformateur-conduit omnibus

Les plages solides peuvent être percées pour s'adapter aux conceptions spécifiques du client

Connexion d'alimentation extrêmement flexible et bonne résistance aux vibrations

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Référence article: 564700

Matériau: Cuivre

Finition: Étamé

Diamètre du fil: 0.15mm

Section transversale: 600mm<sup>2</sup>

$\Delta T$  30 K: 1101A

$\Delta T$  50 K: 1459A

Longueur (L): 450mm

A: 105mm

B: 100mm

C: 13mm

Coefficient de courant 2 bar: 1.6

Poids unitaire: 3.4kg

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Lorsqu'elles sont utilisées en parallèle, les deux dérivations doivent être espacées d'une distance minimale égale à l'épaisseur de la dérivation pour permettre le refroidissement à l'air.

## DIAGRAMMES

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**