


# Armoire Outdoor Comline FTTX avec accès double, 1200H 800L 600P

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

12349-008



Les applications de télécommunications font appel à une électronique sophistiquée dans les installations Outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. Les baies nVent SCHROFF peuvent être utilisées comme baies de type Dslam /Point of Presence/Zone pooling/FTTC/FTTH/MFG.

### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

La hauteur indiquée ne tient pas compte du socle (140 mm)

Simple paroi, baie légère en aluminium

Baie isolée thermiquement

IP 55

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Baie extérieure

Famille de produits: Comline FTTX

Hauteur du rack: 25U

Hauteur: 1200mm

Largeur: 800mm

Profondeur: 600mm

Type de paroi: Une seule paroi

Type de porte: Une seule porte

Accès: Avant; Retour

Refroidissement: Isolation

Blindage électromagnétique: Non

Conformité: CEI 61969-1; CEI 61969-2; CEI 60917-1; CEI 60917-2; ETS 300119; CEI 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Quantité par colis: 1

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Aluminium

Net Weight: 68kg

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**