


Montant 19" Varistar CP, RAL 9005, 47 U, 2200H

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24630-014



Montant avec incréments réglables. Montage direct sur le cadre des armoires de 600 mm de largeur. Une équerre d'adaptation pour réduction de largeur est nécessaire pour la largeur 800 mm, pour le montage à hauteur partielle, des traverses de profondeur sont requises.

FONCTIONS

Montant 19" avec repérage en U

Réglable en profondeur au pas de 25 mm

Conformément à la norme IEC 60297-1 (DIN 41 494, Partie 1)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 47U

Hauteur: 2200mm

Quantité par colis: 4

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Acier

Famille de produits: Varistar CP

Type de produit: Montants

Net Weight: 19.338kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.