

# Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

**30219-113**



Faces avant en Aluminium.

### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Aluminium, 3 ou 4 mm d'épaisseur, anodisé ou peint

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 6U

Profondeur (D): 3mm

Type accessoire: Face avant

Fixation: À visser à l'avant

Finition: Anodisé

Finition avant: Anodisé

Quantité par colis: 1

Face d'appui: Anodisé

Arêtes traitées: Non

Blindage électromagnétique: Non

Hauteur (H): 265.9mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant

Largeur du rack: 95HP

Type: Face avant de 19"

Largeur (W): 483mm

Gross Weight: 1.046kg

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

## DIAGRAMMES

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.