

# Varistar CP| Bâti

## Data Solutions



Un cadre soudé Varistar CP est disponible pour les exigences de charge statique et peut être intégré à une plaque 19", ETSI ou de montage. Des roulettes peuvent également être ajoutées au cadre, si nécessaire.

Toutefois, si vous avez besoin de roulettes pour votre application, vous pouvez envisager un cadre mobile qui comprend déjà des roulettes.

### FONCTIONS

Soudé, surface poudrée, gris foncé, RAL 7021

Acier, 1,5 mm, zingué, avec point de mise à la masse central

Charge statique admissible max. 1600 kg

Pieds réglables à commander séparément

### SPÉCIFICATIONS

**Charge statique:** 1600kg

**Type de produit:** Cadre baie/bâti

**Matériau:** Acier

Table 1/4

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
20630-110	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	Gris foncé
20630-114	47U	2200mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-084	33U	1600mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
20630-125	52U	2450mm	600mm	1200mm	1	Gris foncé
20630-113	47U	2200mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
20630-072	24U	1200mm	800mm	800mm	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
20630-085	33U	1600mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
20630-112	47U	2200mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
20630-086	33U	1600mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-111	47U	2200mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
20630-087	33U	1600mm	800mm	600mm	1	Gris foncé
20630-083	33U	1600mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
20630-126	52U	2450mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-071	24U	1200mm	800mm	600mm	1	Gris foncé
20630-088	33U	1600mm	800mm	800mm	1	Gris foncé
20630-089	33U	1600mm	800mm	900mm	1	Gris foncé
20630-108	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-127	52U	2450mm	800mm	1100mm	1	Gris foncé
20630-090	33U	1600mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-107	42U	2000mm	800mm	900mm	1	Gris foncé

Table 2/4

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
20630-068	24U	1200mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-079	29U	1400mm	800mm	600mm	1	Gris foncé
20630-075	29U	1400mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
20630-122	47U	2200mm	800mm	1200mm	1	Gris foncé
20630-076	29U	1400mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
20630-121	47U	2200mm	800mm	1100mm	1	Gris foncé
20630-077	29U	1400mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
20630-120	47U	2200mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-123	52U	2450mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-078	29U	1400mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-074	24U	1200mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-119	47U	2200mm	800mm	900mm	1	Gris foncé
20630-109	42U	2000mm	800mm	1100mm	1	Gris foncé
20630-118	47U	2200mm	800mm	800mm	1	Gris foncé
20630-080	29U	1400mm	800mm	800mm	1	Gris foncé
20630-117	47U	2200mm	800mm	600mm	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
20630-124	52U	2450mm	600mm	1100mm	1	Gris foncé
20630-081	29U	1400mm	800mm	900mm	1	Gris foncé
20630-116	47U	2200mm	600mm	1200mm	1	Gris foncé
20630-073	24U	1200mm	800mm	900mm	1	Gris foncé

Table 3/4

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
20630-082	29U	1400mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-115	47U	2200mm	600mm	1100mm	1	Gris foncé
20630-099	42U	2000mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
20630-101	42U	2000mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
20630-096	38U	1800mm	800mm	800mm	1	Gris foncé
20630-066	24U	1200mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
20630-102	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-095	38U	1800mm	800mm	600mm	1	Gris foncé
20630-261	42U	2000mm	600mm	300mm	1	Gris foncé
20630-097	38U	1800mm	800mm	900mm	1	Gris foncé
20630-103	42U	2000mm	600mm	1100mm	1	Gris foncé
20630-094	38U	1800mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-104	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	Gris foncé
20630-093	38U	1800mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
20630-067	24U	1200mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
20630-262	47U	2200mm	600mm	300mm	1	Gris foncé
20630-100	42U	2000mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
20630-128	52U	2450mm	800mm	1200mm	1	Gris foncé
20630-098	38U	1800mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-105	42U	2000mm	800mm	600mm	1	Gris foncé

Table 4/4

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
20630-092	38U	1800mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
20630-065	24U	1200mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
20630-091	38U	1800mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
20630-106	42U	2000mm	800mm	800mm	1	Gris foncé

Table 1/4

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Matériau du bâti	Type	Compatible avec
20630-110	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-114	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-084	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-125	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-113	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-072	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-085	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-112	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-086	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-111	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-087	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-083	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-126	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-071	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-088	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-089	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-108	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-127	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-090	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-107	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP

Table 2/4

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Matériau du bâti	Type	Compatible avec
20630-068	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-079	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-075	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-122	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-076	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Matériau du bâti	Type	Compatible avec
20630-121	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-077	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-120	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-123	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-078	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-074	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-119	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-109	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-118	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-080	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-117	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-124	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-081	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-116	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-073	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP

Table 3/4

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Matériau du bâti	Type	Compatible avec
20630-082	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-115	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-099	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-101	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-096	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-066	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-102	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-095	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-261	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-097	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Matériau du bâti	Type	Compatible avec
20630-103	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-094	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-104	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-093	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-067	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-262	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-100	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-128	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Standard	Varistar CP
20630-098	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-105	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP

Table 4/4

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Matériau du bâti	Type	Compatible avec
20630-092	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-065	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-091	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP
20630-106	RAL 7021		Acier	Standard	Varistar CP

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Des roulettes peuvent être ajoutées au cadre. Si vous avez besoin d'une roulette pour votre application, vous pouvez envisager un cadre mobile qui intègre déjà des roulettes.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.