

# Cellule juxtaposable en acier inox simple porte, MCSS



La gamme d'armoires au sol combinables simple porte en acier inoxydable, MCSS, avec un indice de protection IP 55, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour presque n'importe quel environnement, selon l'indice.

## NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

CEI 62208 IP55

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

## FONCTIONS

Matériau: Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Châssis: 1.5 mm. Porte: 2 mm. Panneaux arrière, de toit et latéraux: 1.5 mm. Plaques de fond: Acier inox 1.5 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm.

Ossature: Profilés ouverts à soudure continue avec perforations 25 mm conformément à la norme DIN 43660.

Porte: Avec quatre charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

Panneau arrière: Fixée à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.

Panneaux latéraux: A commander séparément.

Plaque de toit: Démontable.

Fermeture: Serrure à crémone quatre points. N'interfère pas avec l'espace intérieur utile de l'armoire. Serrure standard insert DIN 3 mm. Peut être remplacé par un des inserts standard. Pour une fermeture à clé, remplacer la serrure par une poignée en T ou basculante + barillet à clé.

Plaque de fond: Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane extrudé pour assurer une étanchéité maximale.

Platine de montage: Double pli et système de positionnement. Réglage de la profondeur au pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. La platine de montage est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la masse: Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Exigences pour le montage : Livraison standard prête pour installation conjointe. Pour une installation autonome, prévoir des panneaux latéraux.

Livraison: Châssis avec portes, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine de montage et cadre de porte montés. Les boulons de mise à la terre sont fournis. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Le matériel d'emballage est recyclable.


## SPÉCIFICATIONS

<b>Épaisseur du corps:</b>	1.5mm
<b>Épaisseur de porte:</b>	2mm
<b>Finition:</b>	Finition brossée

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Matériau
MCSS20086	2000mm	800mm	600mm	Acier inoxydable
MCSS18065-316	1800mm	600mm	500mm	Acier inoxydable 316
MCSS20106	2000mm	1000mm	600mm	Acier inoxydable 304
MCSS18085	1800mm	800mm	500mm	Acier inoxydable
MCSS20086-316	2000mm	800mm	600mm	Acier inoxydable 316
MCSS18085-316	1800mm	800mm	500mm	Acier inoxydable 316
MCSS18105	1800mm	1000mm	500mm	Acier inoxydable 304
MCSS18065	1800mm	600mm	500mm	Acier inoxydable
MCSS18105-316	1800mm	1000mm	500mm	Acier inoxydable 316
MCSS20106-316	2000mm	1000mm	600mm	Acier inoxydable 316
MCSS20066-316	2000mm	600mm	600mm	Acier inoxydable 316
MCSS20066	2000mm	600mm	600mm	Acier inoxydable

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.