



Systeme MTCA.0 pour 10 modules AMC Single Full-Size, 3 U, 84 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

11850-011



Le panier à cartes AMC double sur le côté droit peut contenir 4 AMC Double Full-Size, avec le kit de fractionnement optionnel, 8 AMC Single Full-Size

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme à la spécification PICMG MTCA.0 R1.0

3 U, Système de bac à cartes 19" pour 10 modules AdvancedMC Single Full-Size, 2 MCH Single Full-Size et 2 modules d'alimentation avec largeur jusqu'à 12 F

Au lieu de 8 modules AdvancedMC Single Full-Size, le panier de cartes à droite peut être utilisé pour 4 modules Double Full-Size

Carte fond de panier avec topologie dual star, liaisons directes pour S-ATA/SAS

Topologie d'horloge selon le PICMG AMC.0 R2.0

Deux cassettes de ventilation Hot-swap en configuration Push / Pull, chacune avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation du flux d'air de la droite vers la gauche

Le filtre à air est accessible par l'avant, avec signal de présence

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 8

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: Topologie MTCA.0 Dual Star

Transfert de données: 40 GbE; PCIe Gen3

Alimentation par slot: 50W

Direction de la circulation d'air: De droite à gauche

Hauteur du rack: 3U

Type d'alimentation électrique: (2) Single Full-size PM

Alimentation incluse: Non

E/S arrière: Non

Conformité: PICMG MTCA.0 R2.0

Profondeur: 216mm

Hauteur: 133.35mm

Net Weight: 7.9kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

Entièrement monté, câblé et vérifié.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE