


Bande taraudée M2.5 pour profilé horizontal

La bande taraudée est une bande métallique avec filetage M2.5 et permet la fixation des faces avant.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les vis à gorge dédiées à la fixation de faces avant modulaires doivent présenter une longueur de 12,3 mm

Utilisable avec tous les profilés horizontaux.

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec:	Bacs à cartes; Coffrets
Famille de produits:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Matériau:	Acier
Type de produit:	Insert taraudé
Finition:	Zingué

Table 1/1

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Longueur
34561-328	28HP	1	146.82mm
34561-363	84HP	1	324.62mm
34561-384	84HP	1	431.3mm
34561-342	42HP	1	217.94mm
34565-196	196HP	1	1000.26mm

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Longueur
34561-320	20HP	1	106.18mm
34561-340	40HP	1	207.78mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE