


Pied en plastique



Les pieds rabattables articulés en plastique permettent le montage sur la plaque inférieure du coffret. Disponible avec ou sans fonction de béquille. En noir ou gris.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Peuvent être utilisées à la place des pieds ronds standards

Charge admissible : 25 kg par pied, poids maximal du coffret 40 kg

Des trous de montage sont prévus dans les couvercles inférieurs des coffrets

Le positionnement du coffret est sécurisé par des inserts en caoutchouc antidérapants

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec:	Coffrets
Famille de produits:	RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Type:	Pied; Avec relevage
Type de produit:	Pied
Matériau:	Polyamide

Table 1/1

Référence catalogue	Quantité par colis
10603-023	1
10603-026	1
10603-025	1
10603-024	1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE