

# Face avant de module enfichable pour poignée trapézoïdale statique



La face avant permet le montage d'une poignée trapézoïdale statique en plastique ou en aluminium profilé. La face avant ne peut pas être protégée par un joint textile.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Face avant, sans blindage

Face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, conductrice

## SPÉCIFICATIONS

<b>Profondeur (D):</b>	2.5mm
<b>Matériau:</b>	Aluminium
<b>Finition:</b>	Anodisé; Passivé
<b>Type accessoire:</b>	Face avant
<b>Type de produit:</b>	Face avant
<b>Type:</b>	Face avant pour poignée (PIU)


Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------	----------------

30847-605	3U	6HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-604	3U	5HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-626	6U	4HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-627	6U	5HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-625	6U	3HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-628	6U	6HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-609	3U	12HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-629	6U	7HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
30847-603	3U	4HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-608	3U	10HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-630	6U	8HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-607	3U	8HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-602	3U	3HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-631	6U	10HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé
30847-632	6U	12HP	1	Trapézoïdale, statique	À visser à l'avant	Anodisé
30847-606	3U	7HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Anodisé

Table 2/2

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)
30847-605	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	128.4mm	30.1mm
30847-604	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	128.4mm	25mm
30847-626	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	261.8mm	20mm
30847-627	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	261.8mm	25mm
30847-625	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	261.8mm	14.9mm
30847-628	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	261.8mm	30.1mm
30847-609	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	128.4mm	60.6mm
30847-629	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	261.8mm	35.2mm
30847-603	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	128.4mm	20mm
30847-608	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	128.4mm	50.5mm
30847-630	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	261.8mm	40.3mm
30847-607	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	128.4mm	40.3mm
30847-602	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	128.4mm	14.9mm
30847-631	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	261.8mm	50.5mm
30847-632	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	261.8mm	60.6mm
30847-606	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	Non	128.4mm	35.2mm



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**