


# PropacPRO | Poignée-béquille



La poignée-béquille peut être utilisée pour transporter ou incliner un coffret.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Charge admissible 20 kg

Peut être verrouillé par pas de 30°

Corps de poignée poudré

La poignée permet à un utilisateur d'avoir une meilleure vue sur la face avant du coffret en cas d'utilisation sur table

## SPÉCIFICATIONS

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Matériau:</b>            | Aluminium; Alliage de zinc |
| <b>Compatible avec:</b>     | Coffrets                   |
| <b>Type de produit:</b>     | Poignée                    |
| <b>Famille de produits:</b> | PropacPRO                  |

Table 1/1

| Référence catalogue | Largeur du rack | Quantité par colis | Type de poignée  |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 24576-071           | 42HP            | 1                  | Poignée béquille |
| 24576-073           | 84HP            | 1                  | Poignée béquille |
| 24576-072           | 63HP            | 1                  | Poignée béquille |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Le montage de la poignée-béquille nécessite de percer les flancs.

Veillez sélectionner les coffrets PropacPRO préconfigurés avec découpes pour la poignée-béquille.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**