

PDU| Bâti de prises, SCHUKO



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec des prises Schuko.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

230 V, 16 A

Montage horizontal ou vertical

Câble de raccordement 2 m avec fiche SCHUKO/UTE

Conforme à la norme DIN 57620, VDE 0620

Hauteur utile 1 U

Bâti de prises SCHUKO

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium; Polyamide

Couleur: Gris

Type de produit: Bâti de prises

Table 1/2

Référence catalogue	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Tension CA	Fonction	Quantité par colis
60110-207	SCHUKO	12	Oui	230V		1

Référence catalogue	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Tension CA	Fonction	Quantité par colis
60110-202	SCHUKO	9	Non	230V		1
60110-266	SCHUKO	6	Non	230V	Parasurtenseur, Filtre d'antiparasitage	1
60110-203	SCHUKO	12	Non	230V		1
60110-204	SCHUKO	15	Non	230V		1
60110-205	SCHUKO	19	Non	230V		1
60110-217	SCHUKO	6	Non	230V	Protection de courant de défaut, Protection contre les surintensités	1
60110-201	SCHUKO	4	Non	230V		1
60110-206	SCHUKO	8	Oui	230V		1
60110-208	SCHUKO	15	Oui	230V		1
60110-216	SCHUKO	6	Non	230V	Protection de courant de défaut	1
60110-209	SCHUKO	19	Oui	230V		1
60110-210	SCHUKO	8	Non	230V	Parasurtenseur	1
60110-211	SCHUKO	9	Non	230V	Parasurtenseur	1
60110-214	SCHUKO	7	Non	230V	Filtre d'antiparasitage	1
60110-200	SCHUKO	3	Non	230V		1
60110-212	SCHUKO	6	Non	230V	Protection contre les surintensités	1

Table 2/2

Référence catalogue	Profondeur	Finition	Longueur
60110-207	44mm	Anodisé	947.5mm
60110-202	44mm	Anodisé	438.5mm
60110-266	44mm	Anodisé	438.5mm
60110-203	44mm	Anodisé	947.5mm
60110-204	44mm	Anodisé	1202mm
60110-205	44mm	Anodisé	1753mm
60110-217	88mm	Anodisé	438.5mm
60110-201	44mm	Anodisé	210mm

Référence catalogue	Profondeur	Finition	Longueur
60110-206	44mm	Anodisé	438.5mm
60110-208	44mm	Anodisé	1202mm
60110-216	88mm	Anodisé	438.5mm
60110-209	44mm	Anodisé	1753mm
60110-210	44mm	Anodisé	438.5mm
60110-211	44mm	Anodisé	947.5mm
60110-214	44mm	Anodisé	438.5mm
60110-200	44mm	Anodisé	184mm
60110-212	75mm	Anodisé	438.5mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE