

# Rondelle plate



## FONCTIONS

À utiliser sous la tête de boulon ou d'écrou de manière à distribuer la charge de fixation sur une surface plus importante

## SPÉCIFICATIONS


**Conformité:** DIN 933

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	Diamètre (Ø)	Épaisseur (T)
01108S4	592490	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106S4	592480	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01108EG	592400	Acier	Électro-galvanisé	8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106EG	592390	Acier	Électro-galvanisé	6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01110HD	592415	Acier	Galvanisé à chaud	10.5 mm	21 mm	2 mm
01110S4	592500	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		10.5 mm	20 mm	2 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	Diamètre (Ø)	Épaisseur (T)
01110EG	592410	Acier	Électro-galvanisé	10.5 mm	20 mm	2 mm
01112EG	592420	Acier	Électro-galvanisé	13 mm	24 mm	2.5 mm

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

