

Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 42U, 2000H, 800L

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21630-018



Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage un point pour les applications IP 20.

FONCTIONS

Acier, 1,5 mm

Verre de sécurité, 6 mm

Cache de serrure

Charnières 180°

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 47U

Hauteur: 2000mm

Largeur: 800mm

Type de verrouillage: Verrouillage un point

Quantité par colis: 1

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Conformité: CEI 61587-1

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Acier; Verre

Famille de produits: Varistar CP

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP20

Type: Porte vitrée

Compatible avec: Varistar CP

Net Weight: 28.55kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veuillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE