


MSP0 PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A Int, 208V NA, 230V Int, 1P, 4 CB, (6)C13, (6)4-in-1

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EN6354



The Advantage Series Outlet Metered, Outlet Switched PDU family offers energy metering with advanced power and environmental monitoring options and remote outlet on/off switching. Comprehensive monitoring at the input phase, circuit breaker, and individual outlet levels offers advanced alerts of potential overloads. Billing-grade metering provides accurate power consumption data for energy use optimization. The hot-swappable network management controller features Gigabit and redundant ethernet communication with advanced support for external environmental sensors and rack security access solutions.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Famille de produits: Enlogic

Type de produit: Bâti de prises

Type de prise: (6) C13/C15; (6) C13/C15/C19/C21

Disjoncteur: 20 A

Couleur: Noir

Nombre de disjoncteurs: 4

Sorties commutées: Oui

Longueur: 87mm

Puissance nominale: 11,5 kVA Amérique du Nord; 14,5 kVA International

Valeur nominale d'interruption: 5kAIC

Nombre de pôles: 1

Tension d'entrée: 208V

Phase: Monophasé

Tension de sortie: 208 – 230VAC

Type de prise: CEI 60309 360P6 (IP44)

Tension nominale: 230V

Câble d'entrée amovible: Non

Intensité (ampérage détaré): 60 A (48 A) Amérique du Nord; 63 A International

Unités de rack: 2U

Type: PDU intelligent

Finition: Revêtement poudré

Type de mesure: Sortie

Matériau: Acier

Hauteur: 87mm

Poids: 8kg

Largeur: 444mm

Profondeur: 269mm

Quantité par colis: 1

Longueur du câble d'entrée: 3m

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

87 mm L x 444 mm W x 269 mm D, (269 mm D at CB)

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.