

# PDU| Bâti de prises, IEC C19

## Data Solutions



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium 1 U par 1 U, le bâti prises peut facilement être intégré dans un rack avec sorties IEC C19.

### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Bâti de prises avec prises IEC C19

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Câble de raccordement 2 m, avec connecteur conformément à la norme IEC 60309

Hauteur utile 1 U

Hauteur utile 1 U

### SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Aluminium; Polyamide

**Couleur:** Gris

**Type de produit:** Bâti de prises

Table 1/2

Référence catalogue	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Tension CA	Quantité par colis	Profondeur
---------------------	---------------	------------------	-------------------	------------	--------------------	------------

60110-280	CEI C19	8	Non	230V	1	44mm
60110-282	CEI C19	12	Non	230V	1	44mm
60110-281	CEI C19	12	Non	230V	1	44mm

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Hauteur	Longueur
60110-280	Anodisé	44mm	438.5mm
60110-282	Anodisé	44mm	947.5mm
60110-281	Anodisé	44mm	947.5mm

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**