


# Conducteur solide non isolé



## FONCTIONS

Câble solide pour un grand nombre d'applications

Disponible en bobine plus petite pour plus de facilité

Les pièces LPA et LPC sont utilisées pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Section transversale	Diamètre (Ø)
ASC0850	711530	Aluminium	Nu	8 mm plein	50.3mm <sup>2</sup>	8 mm
RSCC8100	197860	Acier	Galvanisé à chaud	1-0 plein	50.3mm <sup>2</sup>	8 mm
RSCC2SS830	197685	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Nu	1-0 plein	50.3mm <sup>2</sup>	8 mm
RC-ET-8	198210	Cuivre	Étamé	1-0 plein	50.2mm <sup>2</sup>	8 mm
RC-EC-8	198160	Cuivre	Nu	1-0 plein	50.2mm <sup>2</sup>	8 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Poids unitaire	Conformité
ASC0850	711530	50m	0.14 kg	
RSCC8100	197860	125m	0.4 kg	
RSCC2SS830	197685	30m	0.4 kg	


Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Poids unitaire	Conformité
RC-ET-8	198210	100m	0.45 kg	
RC-EC-8	198160	100m	0.45 kg	CEI® EN 62561-2

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée en pied (0,3048 m).

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**