


Porte intérieure, UID



Les écrans et les indicateurs peuvent être montés sur une surface à l'intérieur de l'armoire tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.

FONCTIONS

Description: Pour appareils de mesure, commandes, témoins, etc. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche. Verrou deux points 3 mm. Distance entre l'UID et la porte de l'armoire: 48 mm.

Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 20.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Porte simple se monte à l'intérieur d'une armoire murale

Surface de montage supplémentaire offrant deux niveaux d'accès

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Polymère renforcé à la fibre de verre
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035
Finition:	Mat doux

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur
UID5075	500mm	750mm
UID5050	500mm	500mm
UID10050	1000mm	500mm
UID7550	750mm	500mm
UID7575	750mm	750mm
UID10075	1000mm	750mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE