


Face avant de 19", Perforée

Les faces avant perforées permettent la dissipation thermique à travers les trous.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les faces avant perforées (aluminium) permettent la dissipation thermique

SPÉCIFICATIONS

| | |
|-------------------------|------------|
| Largeur du rack: | 95HP |
| Matériau: | Aluminium |
| Type accessoire: | Face avant |
| Type de produit: | Face avant |

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Finition | Fixation | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 30118-962 | 1U | Revêtement poudré | À visser à l'avant | 1 | Peint | Peint |
| 30702-047 | 1U | Anodisé | À visser à l'avant | 1 | Anodisé | Anodisé |
| 30702-056 | 1U | Revêtement poudré | À visser à l'avant | 1 | Peint | Peint |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Finition | Fixation | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 30702-044 | 1U | Anodisé | À visser à l'avant | 1 | Finition brute | Conducteur |
| 30118-963 | 2U | Anodisé | À visser à l'avant | 1 | Peint | Peint |
| 30702-048 | 2U | Anodisé | À visser à l'avant | 1 | Anodisé | Anodisé |
| 30702-057 | 2U | Revêtement poudré | À visser à l'avant | 1 | Peint | Peint |
| 30118-964 | 3U | Revêtement poudré | À visser à l'avant | 1 | Peint | Peint |
| 30702-058 | 3U | Revêtement poudré | À visser à l'avant | 1 | Peint | Peint |
| 30702-046 | 3U | Anodisé | À visser à l'avant | 1 | Finition brute | Finition brute |
| 30702-045 | 2U | Anodisé | À visser à l'avant | 1 | Finition brute | Finition brute |
| 30702-049 | 3U | Anodisé | À visser à l'avant | 1 | Anodisé | Anodisé |

Table 2/2


| Référence catalogue | Arêtes traitées | Code couleur | Blindage électromagnétique | Hauteur (H) | Type | Largeur (W) |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 30118-962 | | RAL 7021 | Non | 43.6mm | Face avant de 19" | 483mm |
| 30702-047 | Oui | | Non | 43.6mm | Face avant de 19" | 483mm |
| 30702-056 | | RAL 7035 | Non | 43.6mm | Face avant de 19" | 483mm |
| 30702-044 | | | Non | 43.6mm | Face avant de 19" | 483mm |
| 30118-963 | | RAL 7021 | Non | 88.1mm | Face avant de 19" | 483mm |
| 30702-048 | Oui | | Non | 88.1mm | Face avant de 19" | 483mm |
| 30702-057 | | RAL 7035 | Non | 88.1mm | Face avant de 19" | 483mm |
| 30118-964 | | RAL 7021 | Non | 132.5mm | Face avant de 19" | 483mm |
| 30702-058 | | RAL 7035 | Non | 132.5mm | Face avant de 19" | 483mm |

| Référence catalogue | Arêtes traitées | Code couleur | Blindage électromagnétique | Hauteur (H) | Type | Largeur (W) |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 30702-046 | | | Non | 132.5mm | Face avant de 19" | 483mm |
| 30702-045 | | | Non | 88.1mm | Face avant de 19" | 483mm |
| 30702-049 | Oui | | Non | 132.5mm | Face avant de 19" | 483mm |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE