


ATCA| Face avant, Profil en Acier, Renforcée,

ats



Faces avant AdvancedTCA pour poignée IEA à ressort avec embout moulé.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Configuration : Face avant avec poignée IEA (avec/sans ressort de maintien en position ouverte)


SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	1mm
Largeur du rack:	6HP
Hauteur du rack:	8U
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Matériau:	Acier inoxydable

Table 1/1

Référence catalogue	Quantité par colis	Type de poignée	Finition avant	Face d'appui	Hauteur (H)	Largeur (W)
31596-791	1	Poussoir	Finition brute	Finition brute	323.15mm	29mm
31596-792	1	Levier	Finition brute	Finition brute	323.15mm	29mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE