

CompacPRO| Face avant

La face avant du coffret CompacPRO est vissée sur le cadre avant du coffret.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La face avant est vissée sur le cadre avant du boîtier

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui
30823-227	4U	63HP	3mm	1	Anodisé	Anodisé
30823-209	2U	42HP	3mm	1	Anodisé	Anodisé
30823-224	3U	63HP	3mm	1	Anodisé	Anodisé
30823-284	6U	84HP	3mm	1	Anodisé	Anodisé
30823-254	3U	28HP	3mm	1	Anodisé	Anodisé
30823-272	4U	84HP	3mm	1	Anodisé	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui
30823-269	4U	42HP	3mm	1	Anodisé	Anodisé
30823-257	3U	42HP	3mm	1	Anodisé	Anodisé
30823-260	3U	84HP	3mm	1	Anodisé	Anodisé
30823-215	2U	84HP	3mm	1	Anodisé	Anodisé
30823-230	6U	63HP	3mm	1	Anodisé	Anodisé

Table 2/2

Référence catalogue	Arêtes traitées	Blindage électromagnétique	Hauteur	Largeur
30823-227	Non	Non	172.9mm	345.4mm
30823-209	Non	Non	84mm	238.7mm
30823-224	Non	Non	128.4mm	345.4mm
30823-284	Non	Non	261.8mm	452.1mm
30823-254	Non	Non	128.4mm	167.5mm
30823-272	Non	Non	172.9mm	452.1mm
30823-269	Non	Non	1729mm	238.7mm
30823-257	Non	Non	128.4mm	238.7mm
30823-260	Non	Non	128.4mm	452.1mm
30823-215	Non	Non	84mm	452.1mm
30823-230	Non	Non	261.8mm	345.4mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Un kit de montage permettant de fixer une face arrière et une face avant est livré avec le coffret.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE