


Face arrière, avec perforations, non blindé, pour RatiopacPRO et Propac PRO 4 U, 84 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

30849-030



Face arrière perforée, non blindée Aluminium, 2,5 mm. Face d'appui conductrice.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Panneau arrière, Aluminium, 2,5 mm, face vue : anodisée, face d'appui : conductrice; sans blindage

Permet le montage sur les profils horizontaux

Pour montage sur profilés horizontaux

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 4U

Largeur du rack: 84HP

Quantité par colis: 1

Finition: Anodisé; Passivé

Hauteur: 172.85mm

Matériau: Aluminium

Famille de produits: RatiopacPRO; RatiopacPRO Air

Type de produit: Panneau latéral

Type: Panneau arrière

Largeur: 426.4mm

Compatible avec: Coffrets

Net Weight: 0.46kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE