

# MTCA | Guide-cartes

Guide-carte pour MicroTCA.0, MicroTCA.1 et MicroTCA.4.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Guide-carte pour MicroTCA.0, MicroTCA.1 et MicroTCA.4

Installation facile sans outils dans une grille 1 F; la distance minimale entre deux guide-cartes est 3 F (compact)

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Matériau	Couleur	Quantité par colis
20849-198	Plateforme carrier MicroTCA	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Gris	10
20849-202	Plateforme carrier MicroTCA	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Gris	10
20849-194	MicroTCA AdvancedMC	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Rouge	10
20849-196	Alimentation MicroTCA	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Jaune	10
20849-200	MicroTCA universel	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Vert	10

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Matériau	Couleur	Quantité par colis
20849-201	MicroTCA universel	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Vert	100
20849-195	MicroTCA AdvancedMC	Systèmes MicroTCA	Polybutylène téréphtalate	Rouge	100

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**