


Carte fond de panier | Carte VME J2



Les cartes fonds de panier nVent SCHROFF VMEbus bénéficient d'une excellente suppression des bruits haute fréquence et de valeurs MTBF très élevées grâce à des condensateurs céramiques et à la technologie de fabrication CMS.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformément à la norme ANSI/VITA 1-1994 VME64

3U avec plan J2

Connexion et déconnexion de la masse électrique et de la masse mécanique au moyen des vis

Terminaison passive

Les tensions d'alimentation peuvent être fournies via des powerbugs (plots à oeillet M4) ou FASTON

Plusieurs cartes fond de panier peuvent être placées côte à côte sans perte de slot

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de produit | Nombre de Slots | Hauteur du rack | Type de cartes fond de panier | Système de slot | Largeur du slot |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 23001-051 | Carte fond de panier | 21 | 3U | VMEbus, J2 | Slot 1 gauche | 4HP |
| 23001-046 | Carte fond de panier | 16 | 3U | VMEbus, J2 | Slot 1 gauche | 4HP |
| 23001-040 | Carte fond de panier | 10 | 3U | VMEbus, J2 | Slot 1 gauche | 4HP |

| Référence catalogue | Type de produit | Nombre de Slots | Hauteur du rack | Type de cartes fond de panier | Système de slot | Largeur du slot |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 23001-036 | Carte fond de panier | 6 | 3U | VMEbus, J2 | Slot 1 gauche | 4HP |
| 23001-035 | Carte fond de panier | 5 | 3U | VMEbus, J2 | Slot 1 gauche | 4HP |
| 23001-034 | Carte fond de panier | 4 | 3U | VMEbus, J2 | Slot 1 gauche | 4HP |
| 23001-033 | Carte fond de panier | 3 | 3U | VMEbus, J2 | Slot 1 gauche | 4HP |
| 23001-032 | Carte fond de panier | 2 | 3U | VMEbus, J2 | Slot 1 gauche | 4HP |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type de connecteur | Type de connecteur d'alimentation | Hauteur | Largeur | Quantité par colis |
|---------------------|--------------------|---|---------|---------|--------------------|
| 23001-051 | DIN 41612, C96 | Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4 | 128.5mm | 425.3mm | 1 |
| 23001-046 | DIN 41612, C96 | Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4 | 128.5mm | 321.3mm | 1 |
| 23001-040 | DIN 41612, C96 | Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4 | 128.5mm | 199.2mm | 1 |
| 23001-036 | DIN 41612, C96 | Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4 | 128.5mm | 120.5mm | 1 |
| 23001-035 | DIN 41612, C96 | Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4 | 128.5mm | 100.2mm | 1 |
| 23001-034 | DIN 41612, C96 | Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4 | 128.5mm | 79.8mm | 1 |
| 23001-033 | DIN 41612, C96 | Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4 | 128.5mm | 59.7mm | 1 |

| Référence catalogue | Type de connecteur | Type de connecteur d'alimentation | Hauteur | Largeur | Quantité par colis |
|---------------------|--------------------|---|---------|---------|--------------------|
| 23001-032 | DIN 41612, C96 | Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4 | 128.5mm | 40.4mm | 1 |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres configurations disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE