


Thermostat NC Chauffage, Plage de réglage: 0°C à 60°C

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

ETR202



Ce thermostat à température réglable, ETR, pour n'importe quelle armoire, avec un contact normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF), sert à contrôler les dispositifs installés. Il peut s'agir d'un ventilateur à filtre ou d'une résistance chauffante ventilée, qui doit s'allumer ou s'éteindre au niveau de température requis, réglé par l'utilisateur. Il en résulte une réduction des coûts d'exploitation.

NORMES INDUSTRIELLES

Composant UL 508A reconnu

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

FONCTIONS

Description: Thermostat à contacts normalement fermés/normalement ouverts pour gérer la température à l'intérieur des armoires. EFR202 : à contact normalement fermé pour les résistances chauffantes. EFR201 : à contact normalement ouvert pour unités de refroidissement ou appareils de signalisation. Bilame thermostatique. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Plage de réglage: 0 °C à +60 °C . Différence de température de commutation inférieure à 7 °K , hystérésis ± 4 °K .

Pouvoir de coupure: 240 V c.a., 10 (2) A. 120 V c.a., 15 (2) A. 24 V c.c., 30 W. Les valeurs entre parenthèses concernent la charge inductive.

Humidité opérationnel: -20 °C à +80 °C.

Durée de vie: > 100 000 cycles.

Raccordement: Connecteur à vis pour câble (0.5 à 2.5 mm²).

Protection: IP 20.

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

Température de service : -20 °C to +80 °C

Raccordement : Screw terminal for cable (0,5 to 2,5 mm²)

Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load

Service life: > 100,000 cycles

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur: 72mm

Largeur: 40mm

Profondeur: 43mm

Matériau: Plastique

Finition: Lisse

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Poids: 0.05kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE