

# Raccord filetage interne pour piquet de terre en cuivre plein



## FONCTIONS

Manchon interne pour les piquets de terre en cuivre SCR15 et SCR20

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur (L)	Taille du filetage (TS)	Poids unitaire
PBD10	710110	Bronze phosphoreux	40mm	M10	0.02 kg

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

#### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

#### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**