


Face avant AMC avec poignée Pull

Face avant AdvancedMC, y compris le joint CEM pour les modules AMC.0 Rév. 2.0.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformément à la spécification AMC.0 R2.0

Face avant pour poignée Pull (avec découpes pour guides de lumière)

Pour l'utilisation avec le mécanisme de poignée Pull AMC, AMC.0 R2.0

SPÉCIFICATIONS

Type accessoire: Face avant

Type de produit: Face avant


Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur du rack	Caractéristique de conception	Matériau	Finition	Quantité par colis
30849-658	73.8mm	4HP	Taille moyenne	Aluminium	Passivé	1
30849-694	148.8mm	6HP	Grande taille	Aluminium	Passivé	1
30849-406	148.8mm	4HP	Taille moyenne	Acier inoxydable		1
30849-402	73.8mm	3HP	Compact	Acier inoxydable		1

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur du rack	Caractéristique de conception	Matériau	Finition	Quantité par colis
30849-403	73.8mm	4HP	Taille moyenne	Acier inoxydable		1
30849-682	73.8mm	6HP	Grande taille	Aluminium	Passivé	1
30849-407	148.8mm	6HP	Grande taille	Acier inoxydable		1
30849-404	73.8mm	6HP	Grande taille	Acier inoxydable		1
30849-670	148.8mm	4HP		Aluminium	Passivé	1

Table 2/2

Référence catalogue	Finition avant	Face d'appui	Profondeur (D)	Largeur (W)
30849-658	Finition brute	Finition brute	2.5mm	19mm
30849-694	Finition brute	Finition brute	2.5mm	29mm
30849-406	Finition brute	Finition brute	1mm	19mm
30849-402	Finition brute	Finition brute	1mm	13.9mm
30849-403	Finition brute	Finition brute	1mm	19mm
30849-682	Finition brute	Finition brute	2.5mm	29mm
30849-407	Finition brute	Finition brute	1mm	29mm
30849-404	Finition brute	Finition brute	1mm	29mm
30849-670	Finition brute	Finition brute	2.5mm	19mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
 +1.763.422.2661
 Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
 +49.7082.794.0
 Betschdorf, France
 +33.3.88.90.64.90
 Warsaw, Poland
 +48.22.209.98.35
 Assago, Italy
 +39.02.932.7141
 Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
 +86.21.2412.6943
 Qingdao, China
 +86.532.8771.6101
 Singapore
 +65.6768.5800
 Shin-Yokohama, Japan
 +81.45.476.0271
 Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
 +971.4.378.1700
 Bangalore, India
 +91.80.6715.2001
 Istanbul, Turkey
 +90.216.250.7374
 Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE