

# ATCA| Face avant, avec ressort de précontrainte



Face avant AdvancedTCA pour poignée IEA avec ressort (à poussoir ou à levier) avec embout moulé en profilé aluminium ou acier inoxydable.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Face avant (renforcée avec embout moulé sous pression)

Poignée IEA ATCA avec ressort de maintien en position ouverte

Joint textile CEM et visserie de fixation

## SPÉCIFICATIONS

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Largeur du rack:</b> | 6HP        |
| <b>Hauteur du rack:</b> | 8U         |
| <b>Type accessoire:</b> | Face avant |
| <b>Type de produit:</b> | Face avant |

Table 1/2


| Référence catalogue | Matériau         | Finition | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui   | Profondeur (D) |
|---------------------|------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 20818-160           | Acier inoxydable |          | 1                  | Finition brute | Finition brute | 1mm            |

| Référence catalogue | Matériau         | Finition | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui   | Profondeur (D) |
|---------------------|------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 20818-169           | Aluminium        | Passivé  | 1                  | Finition brute | Finition brute | 1mm            |
| 20818-161           | Acier inoxydable |          | 1                  | Finition brute | Finition brute | 1mm            |
| 20818-170           | Aluminium        | Passivé  | 1                  | Finition brute | Finition brute | 1mm            |

Table 2/2

| Référence catalogue | Hauteur (H) | Largeur (W) |
|---------------------|-------------|-------------|
| 20818-160           | 323.15mm    | 28.95mm     |
| 20818-169           | 323.15mm    | 28.95mm     |
| 20818-161           | 323.15mm    | 28.95mm     |
| 20818-170           | 323.15mm    | 28.95mm     |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**