


Face avant, profilée en U, Blindage CEM réalisable a posteriori



Face avant en U pour joint textile CEM.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

en U, face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice

Pour joint textile CEM

SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	2.5mm
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant sans poignée
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant
30848-385	3U	9HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30848-354	3U	4HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-120	6U	28HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30848-387	6U	10HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-047	3U	42HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-139	6U	42HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-650	5U	84HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30848-381	6U	6HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30848-386	3U	10HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-160	6U	63HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-649	5U	63HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-269	4U	42HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30848-380	3U	6HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-206	2U	28HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30848-382	3U	7HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-270	4U	42HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-648	5U	42HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-262	2U	84HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-027	3U	28HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant
30848-384	3U	9HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant
20848-647	5U	28HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-268	4U	28HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30848-383	6U	7HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-280	9U	84HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30848-357	6U	8HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-068	3U	63HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-260	2U	42HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-013	3U	14HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30848-359	6U	12HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30849-005	6U	3HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-189	6U	84HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-015	3U	16HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30848-378	3U	5HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-020	3U	21HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30849-004	3U	3HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30848-358	3U	12HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-106	6U	14HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant
30848-379	6U	5HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-108	6U	16HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30849-002	6U	2HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé

Table 3/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant
30848-356	3U	8HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-097	3U	84HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-271	4U	84HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30848-355	6U	4HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-113	6U	21HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-261	2U	63HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
30849-001	3U	2HP	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé

Table 1/3

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30848-385	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	45.38mm	
30848-354	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm	RoHS
20848-120	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	141.9mm	RoHS
30848-387	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	50.5mm	RoHS

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
20848-047	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	213mm	RoHS
20848-139	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	213mm	RoHS
20848-650	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	217.4mm	426.4mm	
30848-381	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	30.1mm	RoHS
30848-386	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	50.5mm	RoHS
20848-160	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	319.7mm	RoHS
20848-649	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	217.4mm	319.7mm	
20848-269	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	172.9mm	213mm	RoHS
30848-380	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	30.1mm	RoHS
20848-206	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	84mm	141.9mm	
30848-382	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	35.2mm	RoHS
20848-270	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	172.9mm	213mm	RoHS
20848-648	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	217.4mm	213mm	
20848-262	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	84mm	426.4mm	RoHS

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
20848-027	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	141.9mm	RoHS
30848-384	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	45.38mm	

Table 2/3

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
20848-647	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	217.4mm	141.9mm	
20848-268	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	172.9mm	141.9mm	RoHS
30848-383	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	35.2mm	RoHS
20848-280	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	395.1mm	426.4mm	RoHS
30848-357	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	40.3mm	RoHS
20848-068	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	319.7mm	RoHS
20848-260	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	84mm	213mm	
20848-013	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	70.8mm	RoHS
30848-359	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	60.6mm	RoHS
30849-005	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	14.9mm	
20848-189	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	426.4mm	RoHS

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
20848-015	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	80.9mm	RoHS
30848-378	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	25mm	RoHS
20848-020	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	106.3mm	RoHS
30849-004	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	14.9mm	RoHS
30848-358	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	60.6mm	RoHS
20848-106	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	70.8mm	RoHS
30848-379	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	25mm	RoHS
20848-108	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	80.9mm	RoHS
30849-002	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	9.8mm	RoHS

Table 3/3

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30848-356	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	40.3mm	RoHS
20848-097	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	426.4mm	RoHS
20848-271	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	172.9mm	426.4mm	RoHS
30848-355	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	20mm	RoHS

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE