


# Vis quart de tour

Verrou rotatif 1/4 de tour avec butée définie.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Verrou rotatif 1/4 de tour avec butée définie

Identification de la position de verrouillage grâce à la position du slot

Résistance aux vibrations et aux secousses

Qté 100 pièces

## SPÉCIFICATIONS

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Compatible avec:</b> | Faces avant                             |
| <b>Type de produit:</b> | Kit matériel                            |
| <b>Finition:</b>        | Nickelé                                 |
| <b>Matériau:</b>        | Acier; Alliage de zinc; Thermoplastique |

Table 1/2

| Référence catalogue | Couleur    | Quantité par colis | Code couleur | Profondeur | Hauteur | Largeur |
|---------------------|------------|--------------------|--------------|------------|---------|---------|
| 21101-850           | Noir foncé | 100                | RAL 9005     | 20.6mm     | 6mm     | 7mm     |
| 21101-847           | Gris galet | 100                | RAL 7032     | 16.7mm     | 6mm     | 7mm     |
| 21101-849           | Gris galet | 100                | RAL 7032     | 20.6mm     | 6mm     | 7mm     |

| Référence catalogue | Couleur    | Quantité par colis | Code couleur | Profondeur | Hauteur | Largeur |
|---------------------|------------|--------------------|--------------|------------|---------|---------|
| 21101-848           | Noir foncé | 100                | RAL 9005     | 16.7mm     | 6mm     | 7mm     |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type de fixation    |
|---------------------|---------------------|
| 21101-850           | Moleté, Tête fendue |
| 21101-847           | Tête fendue         |
| 21101-849           | Moleté, Tête fendue |
| 21101-848           | Tête fendue         |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Fixations à loquet coulissant : montage sans inserts filetés.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**