


# Varistar | Chemin de câbles



Panneau support de câbles vertical pour baies simples Varistar, poudrage conforme au coloris de la baie, différentes largeurs disponibles.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Pour montage direct sur le cadre

Les câbles sont fixés avec des colliers de serrage ou des bandes auto-agrippantes

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Panneau baie/bâti

**Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 23130-625           | 52U             | 2450mm  | 250mm   | 250mm      | 2                  | Gris foncé |
| 23130-502           |                 | 1019mm  | 110mm   | 10mm       | 2                  | Gris foncé |
| 23130-422           | 47U             | 2200mm  | 150mm   | 150mm      | 2                  | Gris foncé |
| 23130-501           |                 | 446mm   | 110mm   | 10mm       | 2                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 23130-503           |                 | 670mm   | 110mm   | 10mm       | 2                  | Gris foncé |
| 23130-500           |                 | 604mm   | 110mm   | 10mm       | 2                  | Gris foncé |
| 23130-504           |                 | 496mm   | 110mm   | 10mm       | 2                  | Gris foncé |
| 23130-628           | 52U             | 2450mm  | 150mm   | 150mm      | 2                  | Gris foncé |
| 23130-420           | 38U             | 1800mm  | 150mm   | 150mm      | 2                  | Gris foncé |
| 23130-150           | 42U             | 2000mm  | 250mm   | 250mm      | 2                  | Gris foncé |
| 23130-151           | 47U             | 2200mm  | 250mm   | 250mm      | 2                  | Gris foncé |
| 23130-421           | 42U             | 2000mm  | 150mm   | 150mm      | 2                  | Gris foncé |
| 23130-499           |                 | 915.5mm | 110mm   | 10mm       | 2                  | Gris foncé |

Table 2/2

| Référence catalogue | Code couleur | Finition          | Type              |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 23130-625           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |
| 23130-502           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |
| 23130-422           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |
| 23130-501           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |
| 23130-503           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |
| 23130-500           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |
| 23130-504           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |
| 23130-628           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |
| 23130-420           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |
| 23130-150           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |
| 23130-151           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |
| 23130-421           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |
| 23130-499           | RAL 7021     | Revêtement poudré | Panneau de câbles |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**