


# Paire de postes à souder T6 complets pour métallisation de signalisation, Languette 1" Type de borne de liaison, Pas de câblage, 35 mm<sup>2</sup>

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

### SBST6X2



### FONCTIONS

Ensemble de soudage complet fournissant un moyen commode d'attacher les cavaliers de métallisation à la tête du rail, en travers du joint

La connexion s'effectue dans les limites de l'éclisse

Inclut un nettoyeur de moule

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 222628

Matériau: Acier; Graphite; Thermoplastique

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Type de borne de liaison: Languette de 1"

Taille de conducteur: 35 mm<sup>2</sup> Ropelay

Diamètre extérieur du conducteur, nominal: 7.75mm

Longueur de liaison: 177.8mm

Style de soudeur: T6

Moule uniquement: Non

Moule de remplacement: SBSX2

Matériau de soudage: SB25 x 2, vendu séparément

Bâti: SBSX2F, vendu séparément

Clip de fixation: SBS119 x 2, vendu séparément

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**