

Face avant 19", 7 U, 4 mm, Al, anodisé

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

40304-080



Faces avant en Aluminium.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Aluminium, 3 ou 4 mm d'épaisseur, anodisé ou peint

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 7U

Profondeur (D): 4mm

Type accessoire: Face avant

Fixation: À visser à l'avant

Finition: Anodisé

Finition avant: Anodisé

Quantité par colis: 1

Face d'appui: Anodisé

Arêtes traitées: Oui

Blindage électromagnétique: Non

Hauteur (H): 310.3mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant

Largeur du rack: 95HP

Type: Face avant de 19"


Largeur (W): 483mm

Net Weight: 1.58kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE