

# P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 38 mm, #12

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

### EL38P14LN



## CERTIFICATIONS

---



## FONCTIONS

---

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Matériau: Acier

Finition: Brut

Version de conception: Mondial (matériaux disponibles dans le monde entier)

Taille de barre d'armature, métrique: 38 mm

Taille de barre d'armature, US: #12

Diamètre (Ø): 70 mm

Longueur 1 (L1): 212 mm

Longueur 2 (L2): 223 mm

Profondeur de barre (BD): 53mm

Écartement des barres 1 (BG1): 106mm

Écartement des barres 2 (BG2): 117mm

Corps du coupleur (CB): 106mm

Poids unitaire: 4.12 kg


Conçu pour respecter les normes suivantes: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (rendement spécifié de 125 %);ACI 318 type 2 (résistance à la traction spécifiée);ACI 349;ACI 359;AS3600

Quantité par colis: 4

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE