

Borne de raccordement avec leviers

Bornes de distribution pour boîtier de distribution.



FONCTIONS

Borne de raccordement avec leviers

Pour tous types de conducteurs

3 ou 5 conducteurs

Jusqu'à 4,00 mm²

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Couleur	Température ambiante	Nombre de colliers	Profondeur	Hauteur
20118-902	Borne	Transparent, Vert	85°C max	3	18.8mm	8.4mm
20118-903	Borne	Transparent, Vert	85°C max	5	18.8mm	8.4mm

Table 2/2

Référence catalogue	Matériau	Courant maximal	Tension maximale	Quantité par colis	Poids	Largeur
20118-902	Polycarbonate	20A	600V	10	2.5g	18.8mm
20118-903	Polycarbonate	20A	600V	10	4g	30mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE