

Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 20,5–22 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN

CODICE A CATALOGO

SSG022RO



CARATTERISTICHE

Per requisiti statici elevati nell'edilizia industriale

Adatto per applicazioni a punto fisso

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 574600

Materiale: Acciaio

Finitura: Verniciata;Ossido rosso

Diametro esterno (OD): 20.5 - 22 mm

Dimensione del tubo: 1/2"

NB/DN: 15

Dimensione del foro (HS): 6.6 mm

Diametro della vite (Sc): 6 mm

Lunghezza della vite (L): 20mm

Carico statico: 1000N

Larghezza (W): 23 mm

Spessore (T): 3 mm

A.: 46 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico si riferisce a un set completo di morsetti tubo per applicazioni pesanti tenuti in posizione con le viti indicate per ISO 4014 e i corrispondenti dadi esagonali per ISO 4032. Per maggiori informazioni, fare riferimento allo Standard SSG 7075E.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

