

# Morsetto tubo per applicazioni pesanti, Finitura verniciata, Finitura rossa all'ossido, 403–410 mm OD, 16" tubo, 400 DN

## CODICE A CATALOGO

**SSG410RO**



## CARATTERISTICHE

Per requisiti statici elevati nell'edilizia industriale

Adatto per applicazioni a punto fisso

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 574730

Materiale: Acciaio

Finitura: Verniciata;Ossido rosso

Diametro esterno (OD): 403 - 410 mm

Dimensione del tubo: 16"

NB/DN: 400

Dimensione del foro (HS): 26 mm

Diametro della vite (Sc): 24 mm

Lunghezza della vite (L): 80mm

Carico statico: 4100N

Larghezza (W): 70 mm

Spessore (T): 10 mm

A.: 492 mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico si riferisce a un set completo di morsetti tubo per applicazioni pesanti tenuti in posizione con le viti indicate per ISO 4014 e i corrispondenti dadi esagonali per ISO 4032. Per maggiori informazioni, fare riferimento allo Standard SSG 7075E.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

