

Inserire il supporto asta di montaggio con la staffa angolare



CARATTERISTICHE

Sospende le barre filettate da strutture orizzontale come travi, travetti, soffitti e pareti in legno laminato o calcestruzzo

SPECIFICHE

Finitura: nVent CADDY Armour;Prezincato

Materiale: Acciaio armonico;Acciaio


Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro 1 (HS1)	Tipo di foro 1	Dimensione del foro 2 (HS2)	Tipo di foro 2	Carico statico
M6TIB	174850	7 mm	Semplice	6 mm	Filettata	700N
M8TIB	174940	7 mm	Semplice	8 mm	Filettata	700N
M10TIB	175030	7 mm	Semplice	10 mm	Filettata	700N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I carichi indicati sono solo per i dispositivi di fissaggio nVent CADDY.

Il metodo di fissaggio alla struttura deve essere valutato separatamente.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

