

Anello a spazzola filettato



CARATTERISTICHE

Unisce gli anelli a briglia con altri dispositivi di fissaggio nVent CADDY per supportare i cavi da flange, putrelle metalliche, lamelle, griglie a T, ecc.

SPECIFICHE

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro	Diametro della vite	Tipo di vite	Lunghezza della vite	Carico statico limite
PTB6	172921	12 mm	6	Metallo	32mm	220N
PTB8	172922	16 mm	8	Metallo	32mm	220N
GR50	172920	50 mm	6	Metallo	18mm	220N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli anelli a briglia non sono consigliati per i cavi ad alte prestazioni. Fare riferimento alla serie nVent CADDY Cat HP.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

