

Pannello anteriore da 19"

Data Solutions

Pannelli anteriori in alluminio.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Alluminio, spessore 4 o 3 mm, con finitura anodizzata o verniciata

SPECIFICHE

Larghezza rack:	95HP
Materiale:	Alluminio
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità (D)	Montaggio	Finitura	Finitura anteriore	Quantità nella confezione
30118-299	1U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30118-948	1U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1

Codice a catalogo	Altezza delrack	Profondità (D)	Montaggio	Finitura	Finitura anteriore	Quantità nella confezione
30219-098	1U	3mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
40304-074	1U	4mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
30219-137	7U	3mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
30118-956	9U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30219-113	6U	3mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
30219-110	5U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Anodizzato	1
30219-107	4U	3mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
30118-949	2U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30118-950	3U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30219-104	3U	3mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
30118-951	4U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30118-303	4U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30219-101	2U	3mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
30118-952	5U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30118-302	3U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30118-953	6U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30118-954	7U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30118-957	10U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30118-955	8U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30118-301	2U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
40304-083	10U	4mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
40304-082	9U	4mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
40304-081	8U	4mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
40304-080	7U	4mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
40304-079	6U	4mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1

Codice a catalogo	Altezza delrack	Profondità (D)	Montaggio	Finitura	Finitura anteriore	Quantità nella confezione
40304-078	5U	4mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
40304-077	4U	4mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
40304-076	3U	4mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
30118-305	6U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
40304-075	2U	4mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
30118-306	7U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30118-307	8U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30219-144	10U	3mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
30118-304	5U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30219-143	9U	3mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
30118-308	9U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1
30219-138	8U	3mm	Anteriore a vite	Anodizzato	Anodizzato	1
30118-309	10U	3mm	Anteriore a vite	Verniciato a polvere	Verniciata	1

Table 2/3

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Codice colore	Schermatura EMC	Altezza (H)	Tipo
30118-299	Verniciata		RAL 7035	N.	43.6mm	Pannello frontale da 19"
30118-948	Verniciata		RAL 7021	N.	43.6mm	Pannello frontale da 19"
30219-098	Anodizzato	N.		N.	43.6mm	Pannello frontale da 19"
40304-074	Anodizzato	Sì		N.	43.6mm	Pannello frontale da 19"
30219-137	Anodizzato	N.		N.	310.3mm	Pannello frontale da 19"
30118-956	Verniciata		RAL 7021	N.	399.2mm	Pannello frontale da 19"
30219-113	Anodizzato	N.		N.	265.9mm	Pannello frontale da 19"
30219-110	Anodizzato	N.		N.	221.4mm	Pannello frontale da 19"

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Codice colore	Schermatura EMC	Altezza (H)	Tipo
30219-107	Anodizzato	N.		N.	177mm	Pannello frontale da 19"
30118-949	Verniciata		RAL 7021	N.	88.1mm	Pannello frontale da 19"
30118-950	Verniciata		RAL 7021	N.	132.5mm	Pannello frontale da 19"
30219-104	Anodizzato	N.		N.	132.5mm	Pannello frontale da 19"
30118-951	Verniciata		RAL 7021	N.	177mm	Pannello frontale da 19"
30118-303	Verniciata		RAL 7035	N.	177mm	Pannello frontale da 19"
30219-101	Anodizzato	N.		N.	88.1mm	Pannello frontale da 19"
30118-952	Verniciata		RAL 7021	N.	221.4mm	Pannello frontale da 19"
30118-302	Verniciata		RAL 7035	N.	132.5mm	Pannello frontale da 19"
30118-953	Verniciata		RAL 7021	N.	265.9mm	Pannello frontale da 19"
30118-954	Verniciata		RAL 7021	N.	310.3mm	Pannello frontale da 19"
30118-957	Verniciata		RAL 7021	N.	443.7mm	Pannello frontale da 19"
30118-955	Verniciata		RAL 7021	N.	354.8mm	Pannello frontale da 19"
30118-301	Verniciata		RAL 7035	N.	88.1mm	Pannello frontale da 19"
40304-083	Anodizzato	Sì		N.	443.7mm	Pannello frontale da 19"
40304-082	Anodizzato	Sì		N.	399.2mm	Pannello frontale da 19"
40304-081	Anodizzato	Sì		N.	354.8mm	Pannello frontale da 19"
40304-080	Anodizzato	Sì		N.	310.3mm	Pannello frontale da 19"
40304-079	Anodizzato	Sì		N.	265.9mm	Pannello frontale da 19"
40304-078	Anodizzato	Sì		N.	221.4mm	Pannello frontale da 19"

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Codice colore	Schermatura EMC	Altezza (H)	Tipo
40304-077	Anodizzato	Sì		N.	177mm	Pannello frontale da 19"
40304-076	Anodizzato	Sì		N.	132.5mm	Pannello frontale da 19"
30118-305	Verniciata		RAL 7035	N.	265.9mm	Pannello frontale da 19"
40304-075	Anodizzato	Sì		N.	88.1mm	Pannello frontale da 19"
30118-306	Verniciata		RAL 7035	N.	310.3mm	Pannello frontale da 19"
30118-307	Verniciata		RAL 7035	N.	354.8mm	Pannello frontale da 19"
30219-144	Anodizzato	N.		N.	443.7mm	Pannello frontale da 19"
30118-304	Verniciata		RAL 7035	N.	221.4mm	Pannello frontale da 19"
30219-143	Anodizzato	N.		N.	399.2mm	Pannello frontale da 19"
30118-308	Verniciata		RAL 7035	N.	399.2mm	Pannello frontale da 19"
30219-138	Anodizzato	N.		N.	354.8mm	Pannello frontale da 19"
30118-309	Verniciata		RAL 7035	N.	443.7mm	Pannello frontale da 19"


Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza (W)
30118-299	483mm
30118-948	483mm
30219-098	483mm
40304-074	483mm
30219-137	483mm
30118-956	483mm
30219-113	483mm
30219-110	483mm
30219-107	483mm
30118-949	483mm
30118-950	483mm
30219-104	483mm

Codice a catalogo	Larghezza (W)
30118-951	483mm
30118-303	483mm
30219-101	483mm
30118-952	483mm
30118-302	483mm
30118-953	483mm
30118-954	483mm
30118-957	483mm
30118-955	483mm
30118-301	483mm
40304-083	483mm
40304-082	483mm
40304-081	483mm
40304-080	483mm
40304-079	483mm
40304-078	483mm
40304-077	483mm
40304-076	483mm
30118-305	483mm
40304-075	483mm
30118-306	483mm
30118-307	483mm
30219-144	483mm
30118-304	483mm
30219-143	483mm
30118-308	483mm
30219-138	483mm
30118-309	483mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il kit di assemblaggio da 19" separatamente.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE