

Interruttore di contatto porta senza cavo

Data Solutions



Interruttore di contatto porta con contatto magnetico, per un'efficienza operativa. Questo prodotto è facile da maneggiare grazie alla tecnologia plug and play.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Interruttore di contatto portiera (senza cavo di collegamento)

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Profondità	Altezza	Temperatura di esercizio	Grado di protezione	Larghezza	È conforme a
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 forma B

Table 2/2

Codice a catalogo	Corrente nominale	Quantità nella confezione	Tensione	Dimensione del filo
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm ²

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per l'installazione dell'interruttore porta (Varistar, Novastar, Eurorack).

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE