

# Saldatore completo da cavo a gambo della rotaia, alimentazione, UIC60, 50 mm<sup>2</sup> Coassiale, Destra

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**PBWH301RH**



### CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite; Acciaio; Termoplastici

Tipo di rotaia: UIC60

Stile terminale collegamento: W

Dimensioni del conduttore: 50 mm<sup>2</sup> Coassiale

Diametro esterno del conduttore, nominale: 8.89mm

Modello saldatore: T20

Orientamento: Destra

Solo stampo: N.

Stampo di ricambio: PBWX5LH

Materiale per saldatura: PB65, venduto separatamente

Maniglia di bloccaggio: C105C, venduto separatamente

Manicotto capocorda: S05F, venduto separatamente

Stampo a maglio: WD80, venduto separatamente

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**