

Stampo dello strumento per crimpatura e compressione, tipo M2, DIN46235 per applicazioni pesanti, 120 mm² A trefoli, 250 kcmil A trefoli

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

PKM2120



CARATTERISTICHE

Adatto per capicorda e connettori

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 716949

Tipo di capocorda/connettore: DIN46235 per applicazioni pesanti

Dimensioni del conduttore: 120 mm² A trefoli; 250 kcmil A trefoli

Larghezza della crimpatura: 5mm

Strumento: M2H; M2M

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE