

Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, piatto, 400 A

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

TRC-400A



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Copertura protettiva trasparente

I bulloni per le connessioni all'aperto sono inclusi

Facilità di accesso per il cablaggio

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Conforme a RoHS

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 563180

Materiale: Rame; Poliammide rinforzato con fibra di vetro; Plexiglass

Tensione massima di lavoro, IEC (Ui): 1000

Valore di picco della corrente di corto circuito (I_{pk}): 118kA

Corrente di tenuta a breve termine (I_{cw}) 1s: 28kA

Numero di collegamenti lato linea: 1

Numero di collegamenti lato carico: 10

Dimensioni delle filettature 1 (TS1): M6

Dimensioni delle filettature 2 (TS2): M10

Profondità (D): 50mm

Altezza (H): 338 – 390mm

Larghezza (W): 260mm

A.: 290mm

Peso unitario: 2.65kg

Classificazione dell'infiammabilità: UL® 94V-0


È conforme a: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La dimensione di filettatura 2 rappresenta una presa di ingresso.

Il numero di connessioni sul lato linea e sul lato di carico è indicato per singolo polo.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE