


# Armadio Comline FTTX per esterni con accesso doppio, 600H 800 W 600D

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**12349-007**



Le applicazioni di telecomunicazione richiedono sofisticate apparecchiature elettroniche in ambienti esterni. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF proteggono tali componenti elettronici da condizioni meteorologiche estreme, atti vandalici e garantendo così la continuità operativa. Gli armadi nVent SCHROFF possono essere utilizzati come armadi DSLAM / Point of Presence / zone pooling / FTTC / FTTH / MFG.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Dimensioni altezza senza base (140 mm)

Parete singola, armadio leggero in alluminio

Armadio isolato

IP 55

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Armadio per esterni

Famiglia di prodotti: Comline FTTX

Altezza del rack: 12U

Altezza: 600mm

Larghezza: 800mm

Profondità: 600mm

Tipo di parete: Parete singola

Tipo di porta: Sportello singolo

Accesso: Parte frontale; Indietro

Raffreddamento: Isolamento

Schermatura EMC: N.

È conforme a: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale: Alluminio

Net Weight: 70kg

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**