

Guida DIN, 35H 15D lunghezza 275L, 4 pezzi

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

20118-874

Una guida DIN è una guida in metallo standard ampiamente utilizzata per il montaggio di interruttori automatici e apparecchiature di controllo industriale all'interno di rack per apparecchiature.



CARATTERISTICHE

Lunghezze pretagliate e con perforazioni

Acciaio con finitura elettrozincata

Conformità a: Standard EN 60715

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio

Altezza: 35mm

Lunghezza: 275mm

Finitura: Zincato

Quantità nella confezione: 4

Profondità: 15mm

Tipo di prodotto: Profilato DIN

Larghezza: 275mm

Net Weight: 0.681kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE