

Sensore di temperatura, umidità, contatto digitale per Guardian

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

21070-120



Sensore esterno per il monitoraggio di temperatura, umidità e ingressi digitali con 2 connettori RJ45. È possibile collegare a margherita fino a 16 sensori tramite cavi patch e a una porta Guardian Management.

CARATTERISTICHE

Sensore esterno per Guardian Management Gateway

Una porta è in grado di monitorare fino a 16 sensori con una lunghezza totale del cavo di 40 metri

Se è collegato un sensore nVent SCHROFF Guardian, viene visualizzato nell'interfaccia Web con il tipo e il numero di serie

Alloggiamento in plastica

Facile montaggio

2 collegamenti RJ 45

Facile collegamento a margherita con cavo patch CAT6 (o schermatura superiore)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sensore

Tipo: Temperatura, umidità e contatto digitale

Funziona con: Gateway di gestione Guardian

Gross Weight: 0.096kg

Quantità nella confezione: 1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE