

# Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 1 punto, solo piastra chiave, RAL 7021, 33 U, 1600H 800 W

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**21630-498**



Sportello in acciaio Varistar CP, IP 20 con bloccaggio a punto singolo.

### CARATTERISTICHE

Sportello in acciaio con bloccaggio a punto singolo per classe di protezione IP 20

Angolo di apertura 180°

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 33U

Altezza: 1600mm

Larghezza: 800mm

Tipo di bloccaggio: Bloccaggio a punto singolo

Quantità nella confezione: 1

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

È conforme a: IEC 61587-1

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Grado di protezione: IP20

Tipo: Sportello in acciaio

Funziona con: Varistar CP

Net Weight: 18.174kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli sportelli 24U - 33U IP20 hanno 2 cerniere, gli sportelli 38U - 52U IP20 hanno 3 cerniere per garantire robuste strutture di chiusura IP20 per gli armadi più alti

Ordinare separatamente l'impugnatura della leva 24630003 e il blocco DIN se si desidera sostituire l'impugnatura della leva di bloccaggio DIN 1333

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**